


Психрометрическая I-d диаграмма (Диаграмма Молье)

Атмосферное давление: 98,8 кПа
 Макс. Допустимая влажность: 100 %
 Температура на поверхности испарителя: 3 °C



			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			H	K	Π	B	У					
Температура	t	°C	-34,0	13,0	14,0	18,0	18,5					
Влажность	φ	%	100%	2%	2%	18%	18%					
Влагосодержание	x	g/kg s.v.	0,2	0,2	0,2	2,3	2,5					
Энтальпия	h	kJ/kg s.v.	-34,0	13,6	14,6	24,0	25,0					
Плотность	ρ	kg/m ³	1,44	1,20	1,20	1,18	1,18					
Темп. влажн. терм	tv	°C	-34,0	2,2	2,8	7,4	7,9					
Расход	Vs	m ³ /h	0	0	0	0	0					
Расход*	Vn	m ³ /h	0	0	0	0	0					
Мощность	P	kW		0,0	0,0	0,0	0,0					
Влагоприток	qw	kg/h		0,0	0,0	0,0	0,0					

